



## PU Schlauchset High Vis mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe Ø 11×16 mm, nutzbare Schlauchlänge: 10m



### Bestelldaten

Bestellnummer	080247 10
GTIN	7391390442239
Artikelklasse	08A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Schlauch mit guter Rückholkraft. Schlauchkit in Signalfarbe grün (High-visible).

#### Lieferumfang:

Inklusive **Sicherheits**-Stahl-Schnellkupplung und Stahnnippel.

### Technische Beschreibung

Schlauch Innen-Ø	11 mm
Schlauch Außen-Ø	16 mm
Farbe	grün
maximaler Betriebsdruck	16 bar
Anschluss Stecknippel	1/4 Zoll
nutzbare Schlauchlänge	10 m
Produktart	Schlauch

---

## Zubehör

Nippel mit AußengewindeSet 5-teilig Anschluss-  
Außengewinde 1/2 Zoll

080290 1/2

SicherheitskupplungAußengewinde Anschluss-  
Außengewinde 1/2 Zoll

080285 1/2