



Anschlagwirbel Quick Lift DSR, Gewinde-Ø: M14X2



Bestelldaten

Bestellnummer	086454 M14X2
GTIN	2050002053854
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter, hochfester Stahl Anschlagwirbel Quick Lift DSR zum Einschrauben. 360° drehbar und 180° schwenkbar. Zeitersparnis von bis zu 80% gegenüber einem Einschrauben eines klassischen Wirbelrings (DSR vs. Quick Lift DSR). **Drehbarkeit unter Last.** Einfache Handhabung durch rein mechanisches System. Wartungsfrei, sicher und zuverlässig. Durch Eindrücken des Schraubenkopfes kann der Quick Lift-DSR binnen Sekunden im Innengewinde befestigt werden. Dies funktioniert rein mechanisch, durch Betätigen einer Feder.

Hinweis:

SF 5:1 = Sicherheitsfaktor 5.

Technische Beschreibung

Höhe Mittelsteg B	40 mm
Schlüsselweite Innen-Sechskant S	27 mm
Gewinde-Ø	M14x2
Ösenweite E	38 mm

Abstand Mittelsteg-Öse D	53 mm
Ösenstärke F	17 mm
Anschlagwirbelbreite G	76 mm
Schraubenkopf-Ø C	45 mm
Gewindelänge L	23 mm
Höhe Schraubenkopf A	40 mm
Tragfähigkeit WLL SF 5:1	0,7 t
Gewicht	0,9 kg
Produktart	Anschlagwirbel