



Anschlagwirbel Quick Lift DSR, Gewinde-Ø: M10X1,5



Bestelldaten

Bestellnummer	086454 M10X1,5
GTIN	2050002053830
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter, hochfester Stahl Anschlagwirbel Quick Lift DSR zum Einschrauben. 360° drehbar und 180° schwenkbar. Zeitersparnis von bis zu 80% gegenüber einem Einschrauben eines klassischen Wirbelrings (DSR vs. Quick Lift DSR). **Drehbarkeit unter Last.** Einfache Handhabung durch rein mechanisches System. Wartungsfrei, sicher und zuverlässig. Durch Eindrücken des Schraubenkopfes kann der Quick Lift-DSR binnen Sekunden im Innengewinde befestigt werden. Dies funktioniert rein mechanisch, durch Betätigen einer Feder.

Hinweis:

SF 5:1 = Sicherheitsfaktor 5.

Technische Beschreibung

Gewicht	0,3 kg
Höhe Mittelsteg B	30 mm
Schlüsselweite Innen-Sechskant S	18 mm
Gewinde-Ø	M10x1,5

Höhe Schraubenkopf A	31 mm
Schraubenkopf-Ø C	30 mm
Tragfähigkeit WLL SF 5:1	0,4 t
Gewindelänge L	19,5 mm
Ösenweite E	27 mm
Anschlagwirbelbreite G	53 mm
Ösenstärke F	14 mm
Abstand Mittelsteg-Öse D	38 mm
Produktart	Anschlagwirbel