



## Anschlagwirbel Quick Lift DSR, Gewinde-Ø: M20X2,5



### Bestelldaten

Bestellnummer	086454 M20X2,5
GTIN	2050002053878
Artikelklasse	08Y

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kompakter, hochfester Stahl Anschlagwirbel Quick Lift DSR zum Einschrauben. 360° drehbar und 180° schwenkbar. Zeitersparnis von bis zu 80% gegenüber einem Einschrauben eines klassischen Wirbelrings (DSR vs. Quick Lift DSR). **Drehbarkeit unter Last.** Einfache Handhabung durch rein mechanisches System. Wartungsfrei, sicher und zuverlässig. Durch Eindrücken des Schraubenkopfes kann der Quick Lift-DSR binnen Sekunden im Innengewinde befestigt werden. Dies funktioniert rein mechanisch, durch Betätigen einer Feder.

#### Hinweis:

**SF 5:1 = Sicherheitsfaktor 5.**

### Technische Beschreibung

Höhe Schraubenkopf A	55 mm
Gewindelänge L	30 mm
Ösenweite E	55 mm
Gewinde-Ø	M20x2,5

Höhe Mittelsteg B	55 mm
Schraubenkopf-Ø C	60 mm
Schlüsselweite Innen-Sechskant S	40 mm
Abstand Mittelsteg-Öse D	83 mm
Ösenstärke F	25 mm
Gewicht	2,6 kg
Anschlagwirbelbreite G	115 mm
Tragfähigkeit WLL SF 5:1	1,7 t
Produktart	Anschlagwirbel