



## Anschlagwirbel Quick Lift DSR, Gewinde-Ø: M8X1,25



### Bestelldaten

Bestellnummer	086454 M8X1,25
GTIN	2050002053823
Artikelklasse	08Y

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kompakter, hochfester Stahl Anschlagwirbel Quick Lift DSR zum Einschrauben. 360° drehbar und 180° schwenkbar. Zeitersparnis von bis zu 80% gegenüber einem Einschrauben eines klassischen Wirbelrings (DSR vs. Quick Lift DSR). **Drehbarkeit unter Last.** Einfache Handhabung durch rein mechanisches System. Wartungsfrei, sicher und zuverlässig. Durch Eindrücken des Schraubenkopfes kann der Quick Lift-DSR binnen Sekunden im Innengewinde befestigt werden. Dies funktioniert rein mechanisch, durch Betätigen einer Feder.

#### Hinweis:

**SF 5:1 = Sicherheitsfaktor 5.**

### Technische Beschreibung

Schlüsselweite Innen-Sechskant S	18 mm
Gewindelänge L	17,5 mm
Ösenstärke F	14 mm
Höhe Schraubenkopf A	31 mm

Höhe Mittelsteg B	30 mm
Ösenweite E	27 mm
Tragfähigkeit WLL SF 5:1	0,25 t
Gewicht	0,3 kg
Anschlagwirbelbreite G	53 mm
Abstand Mittelsteg-Öse D	38 mm
Gewinde-Ø	M8×1,25
Schraubenkopf-Ø C	30 mm
Produktart	Anschlagwirbel