



Anschlagwirbel Quick Lift DSR, Gewinde-Ø: M24X3



Bestelldaten

Bestellnummer	086454 M24X3
GTIN	2050002053885
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter, hochfester Stahl Anschlagwirbel Quick Lift DSR zum Einschrauben. 360° drehbar und 180° schwenkbar. Zeitersparnis von bis zu 80% gegenüber einem Einschrauben eines klassischen Wirbelrings (DSR vs. Quick Lift DSR). **Drehbarkeit unter Last.** Einfache Handhabung durch rein mechanisches System. Wartungsfrei, sicher und zuverlässig. Durch Eindrücken des Schraubenkopfes kann der Quick Lift-DSR binnen Sekunden im Innengewinde befestigt werden. Dies funktioniert rein mechanisch, durch Betätigen einer Feder.

Hinweis:

SF 5:1 = Sicherheitsfaktor 5.

Technische Beschreibung

Gewicht	2,6 kg
Gewinde-Ø	M24x3
Ösenweite E	55 mm
Ösenstärke F	25 mm

Schlüsselweite Innen-Sechskant S	40 mm
Tragfähigkeit WLL SF 5:1	2,5 t
Schraubenkopf-Ø C	60 mm
Höhe Schraubenkopf A	55 mm
Abstand Mittelsteg-Öse D	83 mm
Anschlagwirbelbreite G	115 mm
Höhe Mittelsteg B	55 mm
Gewindelänge L	36 mm
Produktart	Anschlagwirbel