



## Anschlagwirbel Quick Lift DSR, Gewinde-Ø: M12X1,75



### Bestelldaten

Bestellnummer	086454 M12X1,75
GTIN	2050002053847
Artikelklasse	08Y

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kompakter, hochfester Stahl Anschlagwirbel Quick Lift DSR zum Einschrauben. 360° drehbar und 180° schwenkbar. Zeitersparnis von bis zu 80% gegenüber einem Einschrauben eines klassischen Wirbelrings (DSR vs. Quick Lift DSR). **Drehbarkeit unter Last.** Einfache Handhabung durch rein mechanisches System. Wartungsfrei, sicher und zuverlässig. Durch Eindrücken des Schraubenkopfes kann der Quick Lift-DSR binnen Sekunden im Innengewinde befestigt werden. Dies funktioniert rein mechanisch, durch Betätigen einer Feder.

#### Hinweis:

**SF 5:1 = Sicherheitsfaktor 5.**

### Technische Beschreibung

Schlüsselweite Innen-Sechskant S	27 mm
Höhe Mittelsteg B	40 mm
Schraubenkopf-Ø C	45 mm
Ösenstärke F	17 mm

Ösenweite E	38 mm
Tragfähigkeit WLL SF 5:1	0,65 t
Abstand Mittelsteg-Öse D	53 mm
Höhe Schraubenkopf A	40 mm
Gewicht	0,9 kg
Anschlagwirbelbreite G	76 mm
Gewindelänge L	23 mm
Gewinde-Ø	M12×1,75
Produktart	Anschlagwirbel