



Anschlagwirbel Quick Lift DSR, Gewinde-Ø: M16X2



Bestelldaten

Bestellnummer	086454 M16X2
GTIN	2050002053861
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter, hochfester Stahl Anschlagwirbel Quick Lift DSR zum Einschrauben. 360° drehbar und 180° schwenkbar. Zeitersparnis von bis zu 80% gegenüber einem Einschrauben eines klassischen Wirbelrings (DSR vs. Quick Lift DSR). **Drehbarkeit unter Last.** Einfache Handhabung durch rein mechanisches System. Wartungsfrei, sicher und zuverlässig. Durch Eindrücken des Schraubenkopfes kann der Quick Lift-DSR binnen Sekunden im Innengewinde befestigt werden. Dies funktioniert rein mechanisch, durch Betätigen einer Feder.

Hinweis:

SF 5:1 = Sicherheitsfaktor 5.

Technische Beschreibung

Ösenweite E	38 mm
Höhe Mittelsteg B	40 mm
Tragfähigkeit WLL SF 5:1	1,05 t
Gewinde-Ø	M16x2

Schlüsselweite Innen-Sechskant S	27 mm
Ösenstärke F	17 mm
Anschlagwirbelbreite G	76 mm
Gewicht	0,9 kg
Schraubenkopf-Ø C	45 mm
Gewindelänge L	27 mm
Abstand Mittelsteg-Öse D	53 mm
Höhe Schraubenkopf A	40 mm
Produktart	Anschlagwirbel