



HOLEX Pro Steel Kegelsenker-Satz mit 3 Spannflächen Nr. 150184 mit Kassette 90°, TiAlN, Anzahl Senker: 7



Bestelldaten

Bestellnummer	150344 7
GTIN	4062406524548
Artikelklasse	12M

Beschreibung

Ausführung:

Kegelsenker-Sätze **in Kassette**. Praktisch für Montage und Werkstätte.

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschleifen.

Spanräume aus dem Vollen geschliffen.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Erstellen von Kegelsenkungen.

Inhalt:

je 1 Senker: Gr. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Hinweis:

Kassette leer für 6 oder 7 Senker siehe Nr. 150370.

Technische Beschreibung

Anzahl Senker	7
Anzahl Schneiden Z	3
Serie	Pro Steel

Beschichtung	TiAlN
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS
Teilung der Senkerschneiden	ungleich
Norm	DIN 335 C
Schaft	Drei-Spannflächenschaft mit h9
Farbring	grün
Produktart	Stufen- und Kegelsenker