



Druckluft-Gravierstift DynaPen®, Typ: 10844



Bestelldaten

Bestellnummer	079708 10844
GTIN	616026108448
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Bleistiftgroßer Druckluft-Stift DynaPen mit **Zubehörset (Spannzange 1/8 Zoll)**. Durch die pulsierende Antriebsbewegung (Hub 0,018 mm) bieten sich **viele Anwendungsmöglichkeiten** wie z. B. Gravieren, Beschriften, leichte Putz- und Feilarbeiten, Entgraten, etc.

Lieferumfang:

Inklusive 1,4 m Anschluss Schlauch, 1 Feile und Sechskantschlüssel.

Hinweis:

Passende Diamant-Minifeilen finden Sie unter Nr. 529420.

Technische Beschreibung

Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Länge	108 mm
Herstellerbezeichnung	DynaPen Kit
Gewicht	0,26 kg
Anschlussgewinde	NPT
Ø	23 mm
maximale Vibration nach EN	8 m/s ²
Schlagfrequenz	233 Hz
Arbeitsgeräusch	79 dB(A)

maximaler Luftbedarf	28,2 l/min
Produktart	Gravierstift

Zubehör

Diamant-MinifeileKorn D126 (mittel) Universal Typ 1	529420 1
Diamant-MinifeileKorn D126 (mittel) Universal Typ 1K	529420 1K
Diamant-MinifeileKorn D126 (mittel) Universal Typ 4	529420 4