

Flachgreifermagnet ohne Gewinde, Ferrit, Ø: 32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085910 32
GTIN	2050000965067
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

Geschirmter Flachgreifer mit Magnetkern aus **Hartferrit**.

- **Verzinkte Oberfläche.**
- **Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.**

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen / Einkleben und Fixieren / Halten.

Technische Beschreibung

maximale Temperaturbeständigkeit	120 °C
Nennhaltekraft	80 N
Ø	32 mm
Gewicht	30 g
Höhe	7 mm
Werkstoff Magnetkern	Ferrit
Produktart	Flachgreifer-Magnet