



## Bitnuss-Satz 3/8 Zoll-Vierkant VDE-isoliert 10-teilig, Anzahl Teile: 10



### Bestelldaten

Bestellnummer	633996 10
GTIN	4013288210234
Artikelklasse	63F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Bitnuss-Satz **vollisoliert bis 1000 V** nach **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Anordnung auf robustem Textilgurt zur Befestigung mittels beiliegendem Klettklebestreifen an z.B. Wand, Regal, Werkstattwagen oder Wera 2go Werkzeugtransportsystem.

#### Verwendung:

Für Innen-Sechskantschrauben M2 – M5.

Für Innen-Torx®-Schrauben M4 – M8.

#### Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

#### Lieferumfang:

Schraubendreher-Einsätze 6-kant VDE isoliert: 4 St. Gr. 4; 5; 6; 8 mm

Schraubendreher-Einsätze für Torx® VDE-isoliert: 6 St. Gr. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45

Aufbewahrung in: Textilgurt

### Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Anzahl Teile	10

Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Herstellerbezeichnung	Belt B VDE 1
Länge	230 mm
Breite	85 mm
Höhe	80 mm
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz