


Garant**Abstechplatte neutral, HB9035, Stechbreite w: 3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273500 3
GTIN	4062406530891
Artikelklasse	21J

Beschreibung**Verwendung:**

Für Stechschwerter Nr. 273551 – 273558.

Technische Beschreibung

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,1 mm/U
Eckenradius	0,25 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Stechbreite w	3 mm
Hauptanwendung	P
Sorte	HB9035
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	110 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	80 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		