



Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 38-teilig, Anzahl Teile: 38



Bestelldaten

Bestellnummer	630331 38
GTIN	4000896233380
Artikelklasse	630

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M3 – M8 und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 – M8.

Für Pozidriv- und Phillipsschrauben mit Gewinde M2 – M6, Schlitzschrauben mit Gewinde M3 – M5 und für Innen-Torx® mit Gewinde M3 – M8.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze für Außen-Sechskant: 10 St. Gr. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Bits, C 6,3, für Innen-Sechskant: 5 St. Gr. 3; 4; 5; 6; 7 mm

Bits, C 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: 7 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bits, C 6,3, für Phillips: 3 St. Gr. 1; 2; 3

Bits, C 6,3, für Pozidriv: 3 St. Gr. 1; 2; 3

Bits, C 6,3, für Schlitz: 3 St. Gr. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Bits-Klingenhalter: 1 St. 1/4 Zoll Vierkant-Einsatz – Bit-Aufnahme 1/4 Zoll

Verbindungsschaft: 1 St. Bit-Schaft E 6,3 – Vierkant 1/4 Zoll

Steckgriff: 1 St.

Verlängerungen: 2 St. Gr. 55; 101,5 mm

Kardangelen: 1 St.

Knarre: 1 St. Nr. 632389 Gr. 1/4

Aufbewahrung in: Kunststoffbox mit rutschfester 2-K-Auflage

Technische Beschreibung

Anzahl Teile	38
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	5,5-14 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-7 mm
Verpackung	Kunststoffbox mit rutschfester 2-K-Auflage
Länge	180 mm
Breite	98 mm
Höhe	52 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Feinzahnknarre umschaltbar, 1/4 Zoll Typ 1/4	632389 1/4
--	------------