

Garant**Abstechplatte neutral, HB9140, Stechbreite w: 5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273505 5
GTIN	4062406531188
Artikelklasse	21J

Beschreibung**Verwendung:**

Für Stechschwerter Nr. 273551 – 273558.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	5 mm
Schneidstoff	HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,15 mm/U
Eckenradius	0,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Hauptanwendung	M
Sorte	HB9140
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	120 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	110 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	90 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		