

**Feinzahnknarre umschaltbar, 3/8 Zoll, Typ: 3/8****Bestelldaten**

Bestellnummer	635176 3/8
GTIN	4000896235063
Artikelklasse	630

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang, Arbeitswinkel 4°.

**Norm:**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Passend für:**

Handbetätigte Einsätze.

**Hinweis:**

**AUFGEPASST!**

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 635145

**Technische Beschreibung**

Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
ganze Länge	200 mm
Zähnezahl	90
Arbeitswinkel	4 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Produktart

Ratsche