



MultiMaster AMM 300 Plus Start Akku, Typ: 71293261



Bestelldaten

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 077825 71293261 |
| GTIN | |
| Artikelklasse | 03F |

Beschreibung

Ausführung:

Marktführende oszillierende Werkzeuge in drei verschiedenen Leistungsklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in neuer Ausführung mit **Starlock Werkzeugaufnahme** (verbesserte Kraftübertragung für bis zu 35 % mehr Arbeitsfortschritt).

- **Nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten (Sägen, Schleifen, Schaben, Trennen, Raspeln) durch oszillierenden Bewegungsablauf (geringe Staubentwicklung).**
- **Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für optimalen Arbeitseinsatz.**
- **Höchste Qualität und Stabilität durch Metall-Getriebe und durchgängige Verwendung von Kugel- und Nadellagern.**
- **Optimales Handling durch ergonomisches Design mit Softgriepinlagen und geringem Gewicht.**

Dank Starlock Plus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und Starlock Plus.

MultiTool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausstattung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe.

Lieferumfang:

1× Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1× E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm), 1× E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm), 1× Universal E-Cut Sägeblatt (44 mm).

Inkl. 1× Schnellladegerät ALG 80, 2× Li-Ionen Akku-Packs (12 V / 3 Ah).

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073834 und 073845.

Technische Beschreibung

| | |
|---|---------------------------------|
| Akkuart | Lithium-Ion |
| Akkuspannung | 12 V |
| Herstellerbezeichnung | AMM 300 Plus Start |
| Werkzeugaufnahme | Starlock, Starlock Plus |
| Schwingzahl | 11500 - 18000 min ⁻¹ |
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Energieversorgung | Akkubetrieben |
| Akkukapazität | 3 Ah |
| Amplitude (Oszillationsbewegung) | 2 × 1,6 Grad |
| Verpackung | Transportkoffer |
| passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Fein Typ E 12 V |
| Produktart | Oszillierer |