

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1207, für Scheibenfräser, Hartmetall, links,
Typ: UNI**

Bestelldaten

Bestellnummer	218623 UNI
GTIN	4062406537951
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für a_e max.

Zur Bearbeitung eines planen Nutgrundes müssen auf dem Träger linke und rechte Platten montiert werden. Die vom Schaft abgewiesene Seite wird mit linken Platten bestückt.

Technische Beschreibung

Fasenbreite	0,25 mm
Typ	UNI
Sorte	HB7835
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNHX 1207
Schneidstoff	HM
Plattenstärke	7 mm
für Schlitzbreite a_p	12; 16 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen