

**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1102, für Scheibenfräser, Hartmetall, rechts,  
Typ: UNI**

## Bestelldaten

Bestellnummer	218575 UNI
GTIN	4062406537968
Artikelklasse	21A

## Beschreibung

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e$  max.

Zur Bearbeitung eines planen Nutgrundes müssen auf dem Träger linke und rechte Platten montiert werden. Die vom Schaft abgewiesene Seite wird mit linken Platten bestückt.

## Technische Beschreibung

Sorte	HB7835
Typ	UNI
Fasenbreite	0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNHX 1102
Schneidstoff	HM
Plattenstärke	2,3 mm
für Schlitzbreite $a_p$	4 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen