

Garant

**Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1205, für Scheibenfräser, Hartmetall, rechts,
Typ: UNI**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	218615 UNI
GTIN	4062406538118
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für a_e max.

Zur Bearbeitung eines planen Nutgrundes müssen auf dem Träger linke und rechte Platten montiert werden. Die vom Schaft abgewiesene Seite wird mit linken Platten bestückt.

Technische Beschreibung

Sorte	HB7835
Fasenbreite	0,25 mm
Typ	UNI
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNHX 1205
Schneidstoff	HM
Plattenstärke	5,4 mm
für Schlitzbreite a_p	10; 14 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen