

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 12045, für Scheibenfräser, Hartmetall, rechts, Typ: UNI**

Bestelldaten

Bestellnummer	218605 UNI
GTIN	4062406538002
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für a_e max.

Zur Bearbeitung eines planen Nutgrundes müssen auf dem Träger linke und rechte Platten montiert werden. Die vom Schaft abgewiesene Seite wird mit linken Platten bestückt.

Technische Beschreibung

Typ	UNI
Fasenbreite	0,25 mm
Sorte	HB7835
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNHX 12045
Schneidstoff	HM
Plattenstärke	4,5 mm
für Schlitzbreite a_p	8 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen