

**Garant**
**Schaftfräser, unbeschichtet, Ø e8 DC: 10mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	191340 10
GTIN	4045197101860
Artikelklasse	11W

## Beschreibung

### Ausführung:

Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.

### Exzentrischer Hinterschliff.

- **Weiträumige, feingeschliffene Span-Nuten.**
- **Äußerst feiner Schliff der Schneiden – dadurch sehr saubere Werkstückoberflächen.**
- **Spezieller Spanwinkel für Alu.**

### Hinweis:

Zum Fräsen von Bohrnuten.

## Technische Beschreibung

Zähnezahl Z	3
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Vorschub f <sub>z</sub> für Nutenfräsen in Alu kurzspanend	0,029 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Gesamtlänge L	95 mm
Schneidenlänge L <sub>c</sub>	45 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft	DIN 1835 B mit h6
Toleranz Nenn-Ø	e8
Spiralwinkel	42 Grad
Eckenfasenwinkel	90 Grad

Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Typ	W
Innenkühlung	nein
Farbring	gelb
Produktart	Eckfräser

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu (kurzspanend)	geeignet	150 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	37 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	28 m/min	P
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		