



## Klimamessgerät CO<sub>2</sub>-Set mit Bluetooth, Typ: CO2



### Bestelldaten

Bestellnummer	474167 CO2
GTIN	4029547019401
Artikelklasse	47B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Klimamessgerät Testo 440 CO<sub>2</sub>-Set mit Bluetooth **zur Beurteilung der Raumluftqualität**. CO<sub>2</sub>-Sonde mit Bluetooth inkl. Temperatur- und Feuchtesensor.

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Klimamessgerät Nr. 474141 Gr. 440, 3× Mignon-Batterien Typ AA, USB-Kabel, CO<sub>2</sub>-Sonde Nr. 474157 Gr. CO2, Koffer Nr. 474158 und Kalibrierprotokoll.

### Technische Beschreibung

Energieversorgung	Batteriebetrieben
IP-Schutzart	IP 54
Anzahl enthaltener Batterien	3
Batterietyp	AA
Messbereich	0 – 10000

Genauigkeit (ppm + % vom Messwert)	$\pm 50 + 3\%$ (0 bis 5000 ppm) $\pm 100$ $+ 5\%$ (0 bis 10.000 ppm) ppm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Gerätespeicher	7500 Messprotokolle
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Klimamessgerät