



## Diamant-Trennscheibe PREMIUM\*\*\* Hochleistung, Scheiben-Ø: 230mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 569741 230    |
| GTIN          | 9003173019016 |
| Artikelklasse | 53T           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Diamant-Trennscheiben für Trocken- und Nasschnitt. Bohrungs-Ø 22,23 mm.

- **Kurze Trennzeiten durch schnittfreudige Diamanten.**
- **Extrem lange Standzeit, weniger Scheibenwechsel.**
- **Gleichbleibender Durchmesser, deshalb immer volle Schnitttiefe.**
- **Verminderte Staubbelastung, da kaum Scheibenverschleiß.**

**Hochleistungs-Ausführung mit 10 bzw. 12 mm Belaghöhe.** Für sämtliche Baumaterialien geeignet, hohe Standzeit, überhitzungssicher.

#### Verwendung:

Zum Trennen aller gängigen Baumaterialien wie Beton (auch armiert), Ziegel, Naturstein, Fliesen, Keramik, Stahl etc.

#### Hinweis:

- **Diamantbelag werkseitig vorgeschärft. Drehrichtung unbedingt beachten!**
- **Weitere Diamant-Trennscheiben auf Anfrage.**

### Technische Beschreibung

|            |        |
|------------|--------|
| Scheiben-Ø | 230 mm |
|------------|--------|

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Bohrungs-Ø                      | 22,23 mm        |
| Schleifmittel                   | Diamant         |
| Schleifmittelkurzzeichen        | D               |
| optimiert für Werkstoff         | Stein           |
| Form                            | 41              |
| Formbeschreibung                | gerade          |
| Antriebsmaschine                | Winkelschleifer |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s          |
| Produktart                      | Trennscheibe    |