


Garant
Hydrodehn-Spannfutter BASIC kurz, schlank, Form ADB, SK 40, Spann-Ø D1: 16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	302043 16
GTIN	4062406544355
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- Rundlauf $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
- Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg 10 mm).
- Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.
- Kühlmitteldruck bis 80 bar.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

Sonderzubehör:

Anschlagschrauben für Direktspannung bzw. bei Einsatz von Reduzierhülsen auf Anfrage.
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810 – 308830, Gr. 12; 20; 32;
Reduzierhülse Nr. 302135 – 302187.

Technische Beschreibung

Ø D ₂	38 mm
Verstellweg V	10 mm
Außen-Ø D	49,5 mm
Auskraglänge A-Maß	80,5 mm
Gewinde M	M12×1

L ₂	33 mm
Spann-Ø D ₁	16 mm
Nutzlänge L ₁	61,5 mm
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter