


**Garant**
**Hydrodehn-Spannfutter BASIC kurz, schlank, HSK-A 63, Spann-Ø D1: 8mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	307513 8
GTIN	4062406544430
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

**Verwendung:**

- Hohe Zerspanungsleistung (jedoch keine extreme Schwerzerspanung).
- Zum Bohren, Reiben und Fräsen.

**Sonderzubehör:**

Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, zylindrische Wischer Nr. 343720.

**Hinweis:**

A-Maß = 200 mm auf Anfrage lieferbar!

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Gewinde M	M6
Verstellweg V	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	28 mm
L <sub>3</sub>	37 mm
L <sub>2</sub>	25 mm

Außen-Ø D	50 mm
Auskraglänge A-Maß	70 mm
Aufnahme	HSK-A 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	DIN 69882-7
Form	A
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter