

Garant**Hydrodehn-Spannfutter BASIC kurz, schlank, HSK-A 63, Spann-Ø D1: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	307513 16
GTIN	4062406544461
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Verwendung:

- Hohe Zerspanungsleistung (jedoch keine extreme Schwerzerspanung).
- Zum Bohren, Reiben und Fräsen.

Sonderzubehör:

Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, zylindrische Wischer Nr. 343720.

Hinweis:

A-Maß = 200 mm auf Anfrage lieferbar!

Technische Beschreibung

Ø D ₂	38 mm
Gewinde M	M12×1
L ₃	49 mm
Außen-Ø D	50 mm
Auskraglänge A-Maß	90 mm
L ₂	46 mm

Verstellweg V	10 mm
Spann-Ø D ₁	16 mm
Aufnahme	HSK-A 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	DIN 69882-7
Form	A
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

Zubehör

Zylindrischer WischerKunststoff Zapfen-Ø 16 mm	343720 16
--	-----------