

Garant
Hydrodehn-Spannfutter BASIC kurz, schlank, HSK-A 63, Spann-Ø D1: 32mm

Bestelldaten

Bestellnummer	307513 32
GTIN	4062406544492
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Verwendung:

- Hohe Zerspanungsleistung (jedoch keine extreme Schwerzerspanung).
- Zum Bohren, Reiben und Fräsen.

Sonderzubehör:

Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, zylindrische Wischer Nr. 343720.

Hinweis:

A-Maß = 200 mm auf Anfrage lieferbar!

Technische Beschreibung

L ₃	61 mm
passende Reduzierhülse	302175; 302180; 302177; 302187
Auskraglänge A-Maß	125 mm
Gewinde M	M16×1
Verstellweg V	10 mm
Außen-Ø D	59 mm

Ø D ₂	63 mm
Spann-Ø D ₁	32 mm
Aufnahme	HSK-A 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	DIN 69882-7
Form	A
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter