

**REGO-FIX▲****ER 32-Spannzange secuRgrip Auszugssicherung, Spann-Ø d: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309422 10
GTIN	2050002050037
Artikelklasse	33B

**Beschreibung****Ausführung:**

Spannzangen mit secuRgrip® weisen eine gewindeähnliche Kontur in der Spannbohrung auf. Durch einsetzen des Gewindeeinsatzes in die geschliffene HB-Fläche (Weldon) des Fräasers kann die Kombination Fräser + Gewindeeinsatz in der Spannzange verschraubt werden und verhindert so ein Herausziehen des Werkzeuges.

Ganz gehärtet und geschliffen.

Ungefähre Längeneinstellung über integrierte Schraube am Boden der Spannzange möglich.

**Beschreibung:**

Bei der Bearbeitung teurer Werkstücke bekommen Sie nur eine Chance, es richtig zu machen. Längenveränderungen durch Werkzeugauszug können zu schweren Werkstückschäden führen. ER-secuRgrip-Spannzangen bieten maximale Auszugssicherheit beim Fräsen.

**Vorteil:**

- **Prozesssicheres Arbeiten – 100% Auszugssicherung der Werkzeuge.**
- **Längere Werkzeugstandzeiten.**
- **Vibrationsdämpfender Effekt der Spannzange.**
- **Volle Flexibilität durch ER-Spannzangensystem.**
- **Anwenderfreundliches Handling – keine Modifikation am Spannzangenfutter erforderlich.**

**Verwendung:**

Mit dem secuRgrip®-System wird aus einem gewöhnlichen Spannzangenfutter ein Futter mit Auszugssicherung, die Vorteile des flexiblen ER-Spannzangensystems werden beibehalten.

Zuerst wird die Spannzange in die Spannmutter geklickt. Anschließend den Fräser auf der gewünschten Länge einschrauben (Falls nicht im Vorfeld bereits geschehen, die Längeneinstellschraube leicht an den Fräser anlegen).

**Passend für:**

Alle Hartmetall-Fräser mit Standard Weldon-Fläche.

**Sonderzubehör:**

Gewindeinsatz Nr. 309426.

**Hinweis:**

Spannt nur den Nenndurchmesser. Achtung auf korrekten Sitz im Spannzangenfutter: Beim Einsatz bspw. in ultrakurzen Spannfuttern, ggf. entfernen der Längenausgleichsscheibe an der Unterseite der Spannzange nötig.

---

**Technische Beschreibung**

Nenn-Spann-Ø d	10 mm
Norm	ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Typ	mit Auszugssicherung
Außen-Ø D	33 mm
Gesamtlänge L	50,4 mm
Produktart	Spannzange