

REGO-FIX▲**Gewindeinsatz für ER-Spannzange secuRgrip Auszugssicherung, für Spann-
Ø d: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309426 12
GTIN	2050002050105
Artikelklasse	33B

Beschreibung**Ausführung:**

Spannzangen mit secuRgrip® weisen eine gewindeähnliche Kontur in der Spannbohrung auf. Durch einsetzen des Gewindeeinsatzes in die geschliffene HB-Fläche (Weldon) des Fräasers kann die Kombination Fräser + Gewindeeinsatz in der Spannzange verschraubt werden und verhindert so ein Herausziehen des Werkzeuges.

Gewindeeinsatz aus Metall, TiN-beschichtet.

Beschreibung:

Bei der Bearbeitung teurer Werkstücke bekommen Sie nur eine Chance, es richtig zu machen. Längenveränderungen durch Werkzeugauszug können zu schweren Werkstückschäden führen. ER-secuRgrip-Spannzangen bieten maximale Auszugssicherheit beim Fräsen.

Vorteil:

- **Prozesssicheres Arbeiten – 100% Auszugssicherung der Werkzeuge.**
- **Längere Werkzeugstandzeiten.**
- **Vibrationsdämpfender Effekt der Spannzange.**
- **Volle Flexibilität durch ER-Spannzangensystem.**
- **Anwenderfreundliches Handling – keine Modifikation am Spannzangenfutter erforderlich.**

Verwendung:

Mit dem secuRgrip®-System wird aus einem gewöhnlichen Spannzangenfutter ein Futter mit Auszugssicherung, die Vorteile des flexiblen ER-Spannzangensystems werden beibehalten.

Passend für:

ER-Spannzange secuRgrip® Nr. 309422 und 309423.

Hinweis:

Spannt nur den Nenndurchmesser. Achtung auf korrekten Sitz im Spannzangenfutter: Beim Einsatz bspw. in ultrakurzen Spannfuttern, ggf. entfernen der Längenausgleichsscheibe an der Unterseite der Spannzange nötig.

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	12 mm
Norm	ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Typ	mit Auszugssicherung
Produktart	Spannzange