



Digitaler Feinzeiger Millimess, Typ: 2000W



Bestelldaten

Bestellnummer	434671 2000W
---------------	--------------

GTIN	4059192064303
------	---------------

Artikelklasse	43A
---------------	-----

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Feinzeiger mit höchster Genauigkeit eines induktiven Messsystems bei Auflösung von 0,1 µm. Große, kontrastreiche Anzeige und Touch-Bedienfelder mit einstellbarer Sensitivität. Stromversorgung über integrierte Akkus bzw. stationärer Betrieb durch Stromversorgung über USB-Datenkabel (Akkulaufzeit von bis zu 1 Monat). Digitalanzeige mit TOL-Funktion. Messwertklassierungs-Anzeige (Gut / Ausschuss / Warngrenze oder Nacharbeit) durch sehr deutliche LED-Lichtsignale (rot / grün / gelb). **Anzeige 280° drehbar.**

Funktion:

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

USB Daten- und Ladekabel Nr. 498941 USB2 und Steckernetzteil für USB.

Sonderzubehör:

Datenkabel Digimatic Nr. 498941 Gr. D2.

Technische Beschreibung

IP-Schutzart	IP 64
--------------	-------

Messkraft	0,8 - 1 N
Serie	Millimess
Messbereich	± 1 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Kalibrierung	C3
Messfunktion dynamisch	nein
Messfunktion statisch	ja
Ablesung wählbar	0,002 mm
Ablesung wählbar	0,001 mm
Ablesung wählbar	0,0001 mm
Ablesung wählbar	0,005 mm
Ablesung wählbar	0,0002 mm
Ablesung wählbar	0,01 mm
Ablesung wählbar	0,0005 mm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Ziffernhöhe	11,5 mm
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm)	± (0,2 + 0,5 x L) µm
Wiederholpräzision fw	0,1 µm
Umkehrspanne fu	0,3 µm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Preset-Funktion	ja
Messtechnik	digital
Produktart	Feinzeiger

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungFeinzeiger Typ FZ	023190 FZ
KalibrierungFeinzeiger Typ FZ	023180 FZ

