

Garant

**Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube, L = 210 mm,
Ø d / Ø D1: 20/6mm**

**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302413 20/6 |
| GTIN | 4062406544799 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung**Ausführung:**

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ).

Ohne Längeneinstellschraube, **mittel**.

Verwendung:

Zum Einsatz in Schrumpffutter, Hydro-Dehnspannfutter und ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Maximal zulässige Drehzahl 8000 min⁻¹.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------|--------------|
| Schaft-Ø d | 20 mm |
| Ø D ₂ | 14 mm |
| Bohrungs-Ø D ₁ | 6 mm |
| Gesamtlänge L | 210 mm |
| Produktnameattribut | L = 210 mm |
| Produktart | Verlängerung |