

Garant

**Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube, L = 210 mm,
Ø d / Ø D1: 20/8mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	302413 20/8
GTIN	4062406544805
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ).

Ohne Längeneinstellschraube, **mittel**.

Verwendung:

Zum Einsatz in Schrumpffutter, Hydro-Dehnspannfutter und ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Maximal zulässige Drehzahl 8000 min⁻¹.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø d	20 mm
Bohrungs-Ø D ₁	8 mm
Ø D ₂	14 mm
Gesamtlänge L	210 mm
Produktnameattribut	L = 210 mm
Produktart	Verlängerung