

**BENNING****Multimeter, Herstellerbezeichnung: MM10-PV****Bestelldaten**

Bestellnummer	473300 MM10-PV
GTIN	4014651440890
Artikelklasse	47A

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabiles Kunststoffgehäuse mit großformatiger 3.1/2 Zoll, 4 Zoll oder 4.3/4 Zoll LCD-Anzeige.

**Verwendung:**

Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfelder. Bieten hohe Sicherheit und weitere Zusatzfunktionen. Für präzise und sichere Messungen an PV-Anlagen und Anwendungen mit hohen Systemspannungen in Industrie, Handwerk und Service. Datenlogger, Speicher, Bluetooth, App, AutoV für automatische Spannungserkennung, LoZ und Tiefpassfilter (HFR).

**Norm:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Lieferumfang:**

Inklusive Batterien, Messleitungen, Kompakt-Schutztasche, Bedienungsanleitung. Drahttemperaturfühler, Gummischutzrahmen, Krokodilklemmen, Messadapter TA PV.

**Technische Beschreibung**

Wechselstrom AC	1 mA – 10 A
Überspannungskategorie	CAT IV 600 V
Überspannungskategorie	CAT III 1000 V

Messverfahren	TRUE RMS
Widerstand	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Voltensor (berührungslos)	ja
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081555 LR6
Anzahl enthaltener Batterien	2
Speicherfunktion	HOLD, MAX / MIN
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Wechselspannung AC	0,1 mV – 1500 V
Durchgangsprüfung	ja
Anzeigeumfang	6000
Kapazität	1 nF – 10 mF
Temperatur	-40 - 400 °C
Gleichstrom DC	1 mA – 10 A
Gleichspannung DC	0,1 mV – 2000 V
Frequenz	0,01 Hz – 100 kHz
Kalibrierung	I7
Kalibrierung	I3
Diodenprüfung	ja
Grundgenauigkeit	0,5 %
Herstellerbezeichnung	MM10-PV
Material Gehäuse	Kunststoff
Produktart	Multimeter

## Dienstleistungen

Kalibrierung Digital-Multimeter Anzahl Nachkommastellen 3	027000 3
DAkKS Kalibrierung Digital-Multimeter Anzahl Nachkommastellen 3	027010 3

KalibrierungTemperaturfühler mit / ohne Anzeigegerät Typ A	027520 A
DAkKS-KalibrierungTemperaturfühler mit / ohne Anzeigegerät Typ A	027540 A
<b>Zubehör</b>	
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6