

**Garant****ER-Spannzangenfutter ultrakurz, SK 40, für ER-Spannzangen-Größe: 16****Bestelldaten**

Bestellnummer	300445 16
GTIN	4062406545352
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

Außen – und Innenkegel geschliffen. **Ultrakurze Ausführung mit innenliegender Präzisions – Spannmutter.** Bestens geeignet in engen Arbeitsräumen, höhere Stabilität.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 Form A und B.

**Lieferumfang:**

Inklusive ER– Spannmutter (innenliegend).

**Sonderzubehör:**

ER-Spannzangen Nr. 308941 – 309448, Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

**Hinweis:**

Passende Spannmutter Nr. 309621.

Zerspanungsstrategie: HSC

Auskraglänge A-Maß: 27 mm

Außen-Ø D: 24 mm

**Technische Beschreibung**

Außen-Ø D	24 mm
für ER-Spannzangen	16 mm
Auskraglänge A-Maß	27 mm

Schlüsselweite SW	19 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	0,5-10 mm
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Spannzangenfutter