

Garant**ER-Spannzangenfutter ultrakurz, SK 50, für ER-Spannzangen-Größe: 40****Bestelldaten**

Bestellnummer	300446 40
GTIN	4062406545376
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

Außen – und Innenkegel geschliffen. **Ultrakurze Ausführung mit innenliegender Präzisions – Spannmutter.** Bestens geeignet in engen Arbeitsräumen, höhere Stabilität.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive ER– Spannmutter (innenliegend).

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308941 – 309448, Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Hinweis:

Passende Spannmutter Nr. 309621.

Zerspanungsstrategie: HSC

Auskraglänge A-Maß: 29 mm

Außen-Ø D: 50 mm

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	50 mm
für ER-Spannzangen	40 mm
Auskraglänge A-Maß	29 mm

passender Hakenschlüssel Nr. 628400	45/50
Spann-Ø D ₁	3-26 mm
Aufnahme	SK 50
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Spannzangenfutter