



Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 A = 100, Dorn-Ø d1: 27mm



Bestelldaten

Bestellnummer	306557 27
GTIN	4062406545451
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

- Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
- Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
- Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Mit **Kühlkanalbohrung**.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	100 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	27
Außen-Ø D	60 mm
Dorn-Ø d ₁	27 mm
Fräsdornlänge L ₄	21 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	27

Spann-Ø D ₁	27 mm
Aufnahme	HSK-A 63 A = 100
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme