



## Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 A = 100, Dorn-Ø d1: 22mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	306557 22
GTIN	4062406545444
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
- Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
- Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Mit **Kühlkanalbohrung**.

#### Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

#### Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

#### Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

### Technische Beschreibung

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	22
Fräsdornlänge L <sub>4</sub>	19 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	22
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Auskraglänge A-Maß	100 mm
Außen-Ø D	48 mm

Spann-Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Aufnahme	HSK-A 63 A = 100
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme