



Doppelsteckschlüssel, Schlüsselweite: 24X27mm



Bestelldaten

Bestellnummer	620502 24X27
GTIN	4062406545789
Artikelklasse	62C

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet; mit massivem 6-kant-Schaft für Schlüsselhilfe und Querbohrung für Drehstift. Sehr stark; mit tiefen Innensechskanten für überstehende Bolzen.

Norm:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₂	27 mm
ganze Länge	195 mm
Schaft-Außen-6-kant S	24 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Schlüsselhilfe
Schlüsselweite ₁	24 mm
Bohrung Drehstift-Ø	12 mm
Herstellverfahren	geschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel

