

Garant**Profilräumeinsatz für Außensechskant $\varnothing d = 32$ mm, TiN, Sechskant: 10mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	293110 10
GTIN	4062406561017
Artikelklasse	29L

Beschreibung

Ausführung:

Mit TiN-Beschichtung.

Hinweis:

Sondergeometrien auf Anfrage. Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.

Technische Beschreibung

L_1	20,5 mm
$\varnothing d$	32 mm
Sechskant	10 mm
Profil	Sechskant
Schneidstoff	HSS
Profillänge t_{max}	30 mm
Toleranz	- 0,09 bis - 0,14 mm

Beschichtung	TiN
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug