

Garant**Profilräumeinsatz für Außensechskant $\varnothing d = 32$ mm, TiN, Sechskant: 12mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	293110 12
GTIN	4062406561024
Artikelklasse	29L

Beschreibung

Ausführung:

Mit TiN-Beschichtung.

Hinweis:

Sondergeometrien auf Anfrage. Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.

Technische Beschreibung

$\varnothing d$	32 mm
L_1	20,5 mm
Sechskant	12 mm
Profil	Sechskant
Schneidstoff	HSS
Profillänge t_{max}	30 mm
Toleranz	- 0,1 bis - 0,15 mm

Beschichtung	TiN
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug