

Garant**Profilräumhalter Ø d = 32 mm, Schaft-Ø DS: 25mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	293102 25
GTIN	4062406560928
Artikelklasse	29K

Beschreibung

Passend für:

CNC- und konventionelle Maschinen.

Technische Beschreibung

Schaftlänge L _s	50 mm
Schaftart	Zylinderschaft
L	41,5 mm
Schaft-Ø D _s	25 mm
Ø D	44 mm
Ø d	32 mm
Kopflänge L ₁	50 mm
Innenkühlung	nein
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug