



Steckschlüssel-Sortiment 1/4; 1/2 Zoll-Vierkant 35-teilig, Anzahl Teile: 35



Bestelldaten

Bestellnummer	630036 35
GTIN	4000896239887
Artikelklasse	630

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Vorteil:

Smartcase mit Aufstellfunktion.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze für Torx®: 7 St. Gr. E5; E6; E7; E8; E10; E11; E12

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze für Torx®: 6 St. Gr. E12; E14; E16; E18; E20; E24

1/4 Zoll Schraubendrehereinsätze für Torx®, TiN beschichtet: 9 St. Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

1/2 Zoll Schraubendrehereinsätze für Torx®, TiN beschichtet: 9 St. Gr. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

1/2 Zoll Schraubendrehereinsätze für Torx®, TiN beschichtet, lang: 4 St. Gr. TX30; TX40; TX45; TX50

Aufbewahrung in: Kunststoffbox mit Aufsteller / Ablageschale

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Anzahl Teile	35
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Abtriebsprofil	Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Norm	DIN 3120
Norm	DIN 3122
Norm	DIN 3124
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Länge	355 mm
Breite	235 mm
Höhe	65 mm
Oberfläche	verchromt
mit QuickRelease	nein
Produktart	Steckschlüssel