



Feinzahnknarre umschaltbar, 3/8 Zoll, Typ: 3/8



Bestelldaten

Bestellnummer	635150 3/8
GTIN	4018754177783
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Mit Umschaltzscheibe für Rechts- und Linksgang, Arbeitswinkel 6°.

Norm:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 635145

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
ganze Länge	194 mm
Zähnezahl	60
Arbeitswinkel	6 Grad
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt
Produktart	Ratsche

