

3M**Doppelseitiges Klebeband, BreitexLänge (mmxm): 25X50****Bestelldaten**

Bestellnummer	083778 25X50
GTIN	5900422114307
Artikelklasse	08M

Beschreibung**Ausführung:**

Das 3M™ GPT-020F ist ein doppelseitiges Klebeband und zeichnet sich durch eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, sehr hohe Soforthaftung, sehr gute Scherfestigkeit auch bei erhöhten Temperaturen und eine gute UV-Beständigkeit aus.

Klebebandart: doppelseitig

Klebmasse: Acrylat

Stärke: 0,2 mm

Technische Beschreibung

Klebmasse	Acrylat
Klebebandart	doppelseitig
Material Abdeckung	PP-Folie
Stärke	0,2 mm
Mindesthaltbarkeit	18 Monat
Lagertemperatur	16 - 25 °C

Trägermaterial	PET-Folie
Farbe	transparent
Länge	50 m
temperaturbeständig bis	90 °C
Breite	25 mm
Lager Luftfeuchtigkeit	40 - 65 %
Herstellerbezeichnung	GPT-020F
Klebkraft auf Stahl	11,3 N/mm
Liner vorhanden	nein
Produktart	Klebeband