

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte VCGW 050101, CBN (5° / 7°),  
Schneidkantenausführung: G**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	265470 G
GTIN	4062406561116
Artikelklasse	21H

**Beschreibung**
**Ausführung:**

2-Schneiden-Bestückung.

Sorte: BU7220

Schneidkantenausführung: G

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mm

Vorschub  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 160 m/min

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGW 050101
Schnitttiefe $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Schneidstoff	CBN
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 160 m/min
Vorschub $f$	0,04 - 0,12 mm/U

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	BU7220
Eckenradius	0,1 mm
Schneidkantenausführung	G
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktnamensattribut	BU7220
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
trocken	geeignet		