



LED Strahler mit Dimmfunktion CAS, Typ: NOVA-10



Bestelldaten

Bestellnummer	081242 NOVA-10
GTIN	
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

Cordless Alliance System (CAS) ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken.

Hochleistungs LED-Akku-Strahler mit Dimmfunktion. Das Gehäuse aus Alu-Spritzguss ist extrem robust und widerstandsfähig gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen. Für den Einsatz mit CAS 12V oder 18V Akkus oder Direktanschluss an die SCANGRIP® Stromversorgung (Zubehör).

- **BLUETOOTH Lichtsteuerung ermöglicht das Ein-/ Ausschalten von bis zu vier Leuchten und die Lichtleistung in fünf Stufen der jeweiligen Arbeitsaufgabe anzupassen.**
- **Mit abnehmbarem Diffusor.**
- **Integrierter Tragegriff und neuer Standfuß für flexible Ausrichtung sowie Direktmontage auf dem SCANGRIP®-Stativ oder an Magnet-Haltern.**

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Leuchten werden ohne Akku und Ladegerät geliefert.

Hinweis:

Passende Akkus, Ladegeräte, sowie Netzteile für die kabelgebundene Stromversorgung finden Sie unter Nr. 081246 – 081249.

IP-Schutzart: IP 65

Lichtstrom: 1000 - 10000 lm

Anzahl enthaltener Akkus: 0

Akkuart: Lithium-Ion

Akkuspannung: 12 V
Akkuspannung: 18 V
Gesamtlänge: 305 mm

Technische Beschreibung

IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Akkubetrieben
Lichtstrom	1000 - 10000 lm
Gesamthöhe	290 mm
Gesamtlänge	305 mm
Akkuart	Lithium-Ion
Akkuspannung	12 V
Akkuspannung	18 V
Gesamtbreite	125 mm
Anzahl enthaltener Akkus	0
Herstellerbezeichnung	NOVA 10 CAS
Produktart	Strahler