



## LED Flächenleuchte 360° mit Dimmfunktion CAS, Typ: AREA-10



### Bestelldaten

Bestellnummer	081243 AREA-10
GTIN	5708997361030
Artikelklasse	07A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Cordless Alliance System (CAS) ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken.

Hochleistungs LED-Akku-Flächenleuchte mit blendfreier, homogener Ausleuchtung. Das robuste, schlagfeste Kunststoffgehäuse der Leuchten ist perfekt für alle Arbeitsumgebungen. Montage auf dem SCANGRIP®-Stativ möglich.

- **Abstrahlwinkel von 360° oder 180° wählbar.**
- **Dimmbar in fünf Lichtstufen.**
- **BLUETOOTH Lichtsteuerung ermöglicht das Ein-/ Ausschalten von bis zu vier Leuchten und die Lichtleistung in fünf Stufen der jeweiligen Arbeitsaufgabe anzupassen.**
- **Für CAS 12/ 18V Akkupack oder Direktanschluss an die SCANGRIP® Stromversorgung (Zubehör).**

#### Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

**Leuchten werden ohne Akku und Ladegerät geliefert.**

#### Hinweis:

Passende Akkus, Ladegeräte, sowie Netzteile für die kabelgebundene Stromversorgung finden Sie unter Nr. 081246 – 081249.

IP-Schutzart: IP 65

Lichtstrom: 1000 - 10000 lm

Anzahl enthaltener Akkus: 0

Akkuart: Lithium-Ion

Akkuspannung: 12 V  
Akkuspannung: 18 V  
Gesamtlänge: 198 mm

## Technische Beschreibung

Lichtstrom	1000 - 10000 lm
Gesamthöhe	380 mm
Gesamtlänge	198 mm
Akkuart	Lithium-Ion
IP-Schutzart	IP 65
Anzahl enthaltener Akkus	0
Gesamtbreite	198 mm
Akkuspannung	12 V
Akkuspannung	18 V
Herstellerbezeichnung	AREA 10 CAS
Produktart	Flächenleuchte