



Ringmaulschlüssel, Schlüsselweite: 30mm



Bestelldaten

Bestellnummer	613800 30
GTIN	4013288218872
Artikelklasse	63F

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Besonders geeignet für enge Bauräume. Durch Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und der Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt. Der kleine Rückholwinkel im Maul greift die Schraube alle 15°.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 613600

Technische Beschreibung

maximale Ringhöhe $h_{2\max}$	20 mm
maximale Maulhöhe h_1	14 mm
Schlüssellänge L	330 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweite	30 mm
Herstellerbezeichnung	6003 Joker
Norm	DIN 3113 A

Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel