



## Ringmaulschlüssel, Schlüsselweite: 20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	613800 20
GTIN	4013288218797
Artikelklasse	63F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Besonders geeignet für enge Bauräume. Durch Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und der Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansatzpunkte erzielt. Der kleine Rückholwinkel im Maul greift die Schraube alle 15°.

#### Norm:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

#### Hinweis:

**AUFGEPASST!**

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 613600

### Technische Beschreibung

Schlüssellänge L	230 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
maximale Maulhöhe h1	9 mm
Schlüsselweite	20 mm
maximale Ringhöhe h <sub>2 max</sub>	14 mm
Herstellerbezeichnung	6003 Joker
Norm	DIN 3113 A

Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel